

# PHILIPS

## Lighting



# GreenPerform Highbay Dikdörtgen

## BY570P LED250/CW PSU HRO SP

GreenPerform Highbay Dikdörtgen, 171 W, 25000 lm, 6500 K, 45° x 90°

GreenPerform Highbay Rectangular, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kiskanılacak ününü devam ettiriyor. Optimize edilmiş optik tasarımıyla yalnızca Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda lider sistem verimliliği, kompakt boyutlar ve genişletilmiş uzun vadeli kalite vaat ediyor. Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş olup, Interact ölçeklenebilir sistem gibi IoT yazılımlarıyla da tam uyumludur.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	45° x 90°
Işık kaynağı motoru türü	LED	Birleşik parlama derecesi CEN	28
Service etiketi	Evet	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	3 yıl	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>		Kalkış Akımı	54 A
Işık Akısı	25.000 lm	Ani akım süresi	0,75 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Güç Tüketimi	171 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	146 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Bağlantı	-
Işık kaynağının ışın açısı	116 °	Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	6
Optik sistem türü	Simetrik	Rastgele anahtara uygun	Hayır

# GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	-
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL 7043
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	328 mm
Genel genişlik	320 mm
Genel yükseklik	130 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	130 x 320 x 328 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,910 kg

<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE İşareti	Evet
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +50 °C

<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.313,0.324)
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BY570P LED250/CW PSU HRO SP
Tam ürün adı	BY570P LED250/CW PSU HRO SP
Sipariş kodu	911401576043
Malzeme No. (12NC)	911401576043
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

## Boyutlu çizim

