

PHILIPS

Lighting



GreenSpace G6

DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE

GreenSpace G6, 13.4 W, 1800 lm, 6500 K, 數位可定址照明介面 (DALI), 多面體反射罩, 消光, IP20 | 可防止手指侵入

飛利浦 GreenSpace G6 承襲 GreenSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗，以及高視覺舒適度。這款新一代可靠 LED 下照燈外型設計高度輕巧，凹式架構和深度加大反射罩，讓最小細節更為突出。GreenSpace G6 也提供多樣化照明選擇。這款節能 LED 下照燈提供 600 至 3,550 流明的全方位配置組合，可以選用固定、可調光或 Interact Ready 等功能。GreenSpace G6 因此成為完美的「混合搭配」解決方案，適用於需要不同照明氛圍，且有單一凝聚式燈具外觀與風格的潛在廣泛和擴展應用。

产品数据

| 一般資訊 | |
|----------------|-----------|
| 裝置部件數量 | - |
| 部件 | - |
| 內附驅動器 | 無 |
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| 客戶服務標籤 | 是 |
| 價值階梯 | 效能 |
| 保固期 | 3 年 |
| 照明技術 | |
| 光通量 | 1,800 lm |
| 相關色溫 (標稱) | 6500 K |
| 光效 (額定) (標準) | 130 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | ≥80 |
| 光源數 | 48 |
| 光源光束角度 | 10 or 40° |
| 光源色彩 | 865 冷日天色 |

| 光學裝置類型 | 多面體反射罩 |
|------------------------|----------------|
| 統一眩光指數 CEN | Not applicable |
| 運轉與電力 | |
| 輸入電壓 | 220 至 240 V |
| 線路頻率 | 50 or 60 Hz |
| 湧入電流 | 16.5 A |
| 浪湧時間 | 177 ms |
| 耗電量 | 13.4 W |
| 功率因數 (比值) | 0.9 |
| 連線照明 | 2 個 2 極推入式接頭 |
| 線線 | - |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 36 |
| 適合隨機切換 | 無 |
| 保護等級 IEC | 安全等級 II |

GreenSpace G6

控制與調光

| | |
|--------|------------------|
| 可調光 | 數位可定址照明介面 (DALI) |
| 控制介面 | 數位可定址照明介面 (DALI) |
| 最高調光等級 | 1% |

機械與外罩

| | |
|-------------|----------------|
| 外觀材質 | 鋁壓鑄 |
| 反光層材質 | 聚碳酸酯 |
| 光學材料 | 聚碳酸酯樹脂 |
| 光學罩材質 | 聚碳酸酯 |
| 外罩色彩 | 鋁與 RAL (待定義) |
| 安裝裝置 | 隱藏式安裝用框架 |
| 光學罩表面處理 | 消光 |
| 整體高度 | 80 mm |
| 整體直徑 | 162 mm |
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範 | IK03 [0.3 J] |
| 光學罩類型 | 聚碳酸酯漫射體 |
| 淨重 (個) | 0.490 kg |

認證與應用

| | |
|-------|-------------------|
| 灼熱絲測試 | 溫度 650°C、持續時間 5 秒 |
|-------|-------------------|

| | |
|--------------|--|
| 易燃性標誌 | - |
| CE 標誌 | 是 |
| ENEC 標誌 | - |
| 光生物學風險 | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |
| 執行效能周圍溫度 Tq | 25 °C |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |

初始效能 (符合 IEC 標準)

| | |
|-------|-------------|
| 光通量容限 | -10% / +10% |
| 點火色度 | 5 |
| 功耗容差 | +/-10% |

產品資料

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 下訂產品名稱 | DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE |
| 完整產品名稱 | DN392B LED18/865 PSD D150 AL GCG2HE |
| 訂單代碼 | 911401576144 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401576144 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 1 |

二维绘图

