# GreenSpace G6

## DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE

GreenSpace G6, 13.4 W, 1650 lm, 3000 K, DALI, Reflektor persegi, Matte, IP20 | Perlindungan jari

Philips GreenSpace G6 dibuat berdasarkan reputasi rangkaian produk GreenSpace untuk kinerja yang luar biasa, penggunaan energi yang sangat rendah, dan kenyamanan visual yang tinggi. Lampu downlight LED andal generasi berikutnya ini hadir dalam desain yang sangat ringkas dengan desain tanam yang dalam dan kedalaman reflektor yang ditingkatkan untuk menyoroti detail terkecil. GreenSpace G6 juga merupakan contoh keserbagunaan yang cemerlang. Lampu downlight LED hemat energi ini tersedia dalam berbagai konfigurasi yang komprehensif dari 600 hingga 3.550 lumen, dengan opsi untuk memilih varian tetap, dapat diredupkan, atau Interact Ready. Hal ini menjadikan GreenSpace G6 sebagai solusi 'padu padan' yang sempurna untuk aplikasi yang berpotensi luas dan membutuhkan suasana pencahayaan yang berbeda, dengan satu tampilan dan nuansa luminer yang kohesif.

### Product data

| Informasi Umum | |
|---|---|
| **Jumlah unit alat** | - |
| **Alat** | - |
| **Driver tercakup** | Tidak |
| **Tipe mesin sumber cahaya** | LED |
| **Tag servis** | Ya |
| **Tangga penawaran** | Kinerja |
| **Periode garansi** | 3 tahun |

| Teknis Lampu | |
|---|---|
| **Flux Cahaya** | 1.650 lm |
| **Suhu Warna Terkorelasi (Nom)** | 3000 K |
| **Daya Penerangan (terukur) (Nom)** | 120 lm/W |
| **Indeks renderasi warna (CRI)** | ≥80 |
| **Jumlah sumber cahaya** | 48 |
| **Sudut sumber cahaya** | 10 or 40 ° |
| **Warna sumber cahaya** | 830 warm white |
| **Tipe optik** | Reflektor persegi |
| **Golongan silau terpadu CEN** | Not applicable |

| Pengoperasian dan Kelistrikan | |
|---|---|
| **Tegangan Masuk** | 220 hingga 240 V |

# GreenSpace G6

| | |
|---|---|
| **Frekuensi Garis** | 50 or 60 Hz |
| **Lonjakan arus** | 16,5 A |
| **Waktu masuk tiba-tiba** | 177 ms |
| **Konsumsi Daya** | 13,4 W |
| **Faktor Daya (Fraksi)** | 0.9 |
| **Koneksi** | 2 Konektor push-in 2 pin |
| **Kabel** | - |
| **Jumlah produk pada MCB 16A tipe B** | 36 |
| **Sesuai untuk sakelar acak** | Tidak |
| **Kelas perlindungan IEC** | Keamanan kelas II |

## Kontrol dan Peredupan

| | |
|---|---|
| **Dapat diredupkan** | DALI |
| **Antarmuka kontrol** | DALI |
| **Tingkat redup maksimum** | 1% |

## Mekanis dan Housing

| | |
|---|---|
| **bahan perumahan** | Aluminium cetak permanen |
| **Material reflektor** | Polikarbonat |
| **Material optik** | Polikarbonat |
| **Material penutup optik** | Polikarbonat |
| **Warna Housing** | Aluminium dan RAL (harus didefinisikan) |
| **Perangkat pemasangan** | Rangka untuk pemasangan tanam |
| **Lapisan penutup optik** | Matte |
| **Tinggi keseluruhan** | 80 mm |
| **Diameter keseluruhan** | 162 mm |
| **Kode perlindungan masuknya debu dan air** | IP20 [Perlindungan jari] |
| **Kode pelindung dampak mekanis** | IK03 [0,3 J] |

| | |
|---|---|
| **Tipe penutup optik** | Diffuser Polikarbonat |
| **Berat Bersih (Bagian)** | 0,490 kg |

## Penyetujuan dan Aplikasi

| | |
|---|---|
| **Pengujian kawat pijar** | Suhu 650 °C, durasi 5 detik |
| **Tanda dapat menyala** | - |
| **Tanda CE** | Ya |
| **Tanda ENEC** | - |
| **Risiko fotobiologis** | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| **Sesuai EU RoHS** | Ya |
| **Performa temperatur lingkungan Tq** | 25 °C |
| **Kisaran suhu ambien** | -20 hingga +40 °C |

## Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

| | |
|---|---|
| **Toleransi fluks cahaya** | -10% / +10% |
| **Kromatisitas awal** | 5 |
| **Toleransi konsumsi daya** | +/-10% |

## Data Produk

| | |
|---|---|
| **Nama produk pesanan** | DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE |
| **Nama lengkap produk** | DN392B LED18/830 PSD D150 AL GCG2HE |
| **Kode urutan** | 911401576344 |
| **No. Material (12NC)** | 911401576344 |
| **Numerator - Jumlah Per Pak** | 1 |
| **Numerator - Pak per kotak bagian luar** | 1 |

## Dimensional drawing



© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, March 10 - data subject to change