

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Highbay Dikdörtgen

BY570P LED150/NW PSD WB SP

GreenPerform Highbay Dikdörtgen, 110 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, 93°

GreenPerform Highbay Rectangular, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kiskanılacak ününü devam ettiriyor. Optimize edilmiş optik tasarımıyla yalnızca Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda lider sistem verimliliği, kompakt boyutlar ve genişletilmiş uzun vadeli kalite vaat ediyor. Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş olup, Interact ölçeklenebilir sistem gibi IoT yazılımlarıyla da tam uyumludur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	93°
Işık kaynağı motoru türü	LED	Birleşik parlama derecesi CEN	27
Service etiketi	Evet	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	3 yıl	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	53 A
Işık Akısı	15.000 lm	Ani akım süresi	0,3 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Tüketimi	110 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	137 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Bağlantı	2 kutuplu 2 itmeli konektör
Işık kaynağının ışın açısı	116 °	Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	8
Optik sistem türü	90° ışın açısı	Rastgele anahtara uygun	Hayır

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	DALI
Kontrol arayüzü	DALI
Maksimum dim seviyesi	10%
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL 7043
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	340 mm
Genel genişlik	236 mm
Genel yükseklik	110 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	110 x 236 x 340 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,960 kg

Onay ve Uygulama	
CE İşareti	Evet
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 2 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.380,0.379)
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BY570P LED150/NW PSD WB SP
Tam ürün adı	BY570P LED150/NW PSD WB SP
Sipariş kodu	911401576743
Malzeme No. (12NC)	911401576743
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim

