



GreenSpace Surface Mount

SM303C P9 927 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 8.1 W, 9.9 W, 770 lm, 2700 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
照明技術	
光通量	770 lm
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標準)	85 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	927 暖白光
運轉與電力	
輸入電壓	200 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	8.19.9 W
功率因數 (比值)	0.5
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
保護等級 IEC	
	安全等級 II
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
光學罩材質	丙烯酸酯
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	霧面
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	丙烯酸酯
淨重 (個)	0.343 kg

GreenSpace Surface Mount

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	SM303C P9 927 PSU WB

完整產品名稱	SM303C P9 927 PSU WB
完整產品代碼	872016952681599
訂單代碼	911401579012
材質 Nr. (12NC)	911401579012
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169526815
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8720169538306

二维绘图

