



# GreenSpace Surface Mount

## SM303C P9 940 PSU VWB

GreenSpace Surface Mount, 8.1 W, 9.9 W, 780 lm, 4000 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

### 产品数据

<b>一般資訊</b>		<b>保護等級 IEC</b>		安全等級 II	
照明 source 引擎類型	LED				
價值階梯	效能				
<b>照明技術</b>		<b>控制與調光</b>			
光通量	780 lm	可調光	否		
相關色溫 (標稱)	4000 K	控制介面	-		
光效 (額定) (標準)	87 lm/W	<b>機械與外罩</b>			
演色性指數 (CRI)	>90	外殼材質	鋁合金		
光源色彩	940 中性白光	光學罩材質	丙烯酸酯		
<b>運轉與電力</b>		外罩色彩	白色		
輸入電壓	200 至 240 V	光學罩表面處理	霧面		
電網頻率	50 to 60 Hz	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]		
耗電量	8.19.9 W	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]		
功率因數 (比值)	0.5	光學罩類型	丙烯酸酯		
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-	淨重 (個)	0.343 kg		

## GreenSpace Surface Mount

### 認證與應用

CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	SM303C P9 940 PSU VWB
--------	-----------------------

完整產品名稱	SM303C P9 940 PSU VWB
完整產品代碼	872016952515399
訂單代碼	911401580312
材質 Nr. (12NC)	911401580312
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169525153
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8720169536647

## 二维绘图

