



# Kontrol dasar EcoSet

## EcoSet BLE IR Visual Controller

Tingkatkan kemampuan hemat energi dari solusi pencahayaan Anda ke level yang lebih tinggi dengan sistem kontrol dasar Philips EcoSet. Solusi sensor ini dirancang untuk memberikan penghematan energi yang sederhana, andal, dan terjangkau sekaligus lebih meningkatkan keberlanjutan energi. Dari pemakaian di kantor dan tempat parkir hingga industri, sistem kontrol dasar Philips EcoSet hadir dalam berbagai versi untuk memenuhi kebutuhan Anda – mulai dari plug and play hingga dengan kabel atau tanpa kabel. Sistem ini bekerja dengan meningkatkan lumener konvensional atau LED dengan semua fitur solusi dasar terkontrol. Jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari penghematan energi berdasarkan faktor-faktor seperti deteksi gerakan, produktivitas siang hari, atau kontrol pencahayaan kelompok. Sensor kontrol dasar Philips EcoSet juga mudah dipasang, dioperasikan, dan dirawat. Memberi Anda kendali penuh atas penghematan energi yang andal dan terjangkau dari solusi pencahayaan yang ada.

### Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	-
Alat	-
Tipe mesin sumber cahaya	-
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Sudut sumber cahaya	- °
Warna sumber cahaya	-
Tipe optik	-
Penyebaran sinar lampu lumener	-
Golongan silau terpadu CEN	Not applicable

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Koneksi	-
Kabel	-
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	-
Antarmuka kontrol	-

## Kontrol dasar EcoSet

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Plastik
Material reflektor	-
Material optik	-
Material penutup optik	-
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	-
Lapisan penutup optik	-
Panjang keseluruhan	87 mm
Lebar keseluruhan	13 mm
Tinggi keseluruhan	87 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	87 x 13 x 87 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	-
Berat Bersih (Bagian)	0,090 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	-

Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Kromatisitas awal	-
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	EcoSet BLE IR Visual Controller
Nama lengkap produk	EcoSet BLE IR Visual Controller
Kode urutan	911401580344
No. Material (12NC)	911401580344
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

## Dimensional drawing

