



# EcoSet 基本控制

## EcoSet BLE IR Visual Controller

使用 Philips EcoSet 基本控制系統將您的照明解決方案節能成效提升至全新等級。這項感應器解決方案旨在提供簡單、可靠又平價的節能設計，同時進一步改善您的能源永續力。舉凡辦公室、停車到工業應用場合，Philips EcoSet 基本控制系統都能以不同版本確實滿足您的需求 (包括隨插即用以及有線或無線選項)；此系統搭配基本控制解決方案的所有功能，升級您的傳統燈具或 LED 燈具。Philips EcoSet 基本控制感應器安裝、調試和維護起來也很簡單。讓您從既有的照明解決方案完全控制可靠又平價的節能效果。

### 产品数据

一般資訊	
裝置部件數量	-
部件	-
照明 source 引擎類型	-
照明技術	
相關色溫 (標稱)	-
演色性指數 (CRI)	-
光源光束角度	-°
光源色彩	-
光學裝置類型	-
燈具光束幅度	-
統一眩光指數 CEN	Not applicable
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
連線照明	-
線線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
適合隨機切換	不適用

保護等級 IEC	安全等級 II
控制與調光	
可調光	-
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	塑膠
反光器材質	-
光學材料	-
光學罩材質	-
外罩色彩	灰色
安裝裝置	-
光學罩表面處理	-
整體長度	87 mm
整體寬度	13 mm
整體高度	87 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	87 x 13 x 87 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	-

## EcoSet 基本控制

淨重 (個)	0.090 kg
<b>認證與應用</b>	
易燃性標誌	-
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	是
執行效能周圍溫度 T <sub>a</sub>	25 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
點火色度	-

功耗容差	+/-10%
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	EcoSet BLE IR Visual Controller
完整產品名稱	EcoSet BLE IR Visual Controller
訂單代碼	911401580344
材質 Nr. (12NC)	911401580344
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

