

SlimBalance G3

SP570P W60 Diffuser_Continuous L40

Accessory, SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P là một giải pháp đèn dạng thanh linh hoạt cho văn phòng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như văn phòng hay cho mục đích giáo dục. Sản phẩm có chiều rộng 35/60/90/120 mm và chiều dài 600/1200/1500 mm linh hoạt, giúp phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Hình dạng hình học còn giúp sản phẩm tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho không gian. Bằng cấu trúc được thiết kế đặc biệt, sản phẩm cung cấp khả năng lắp đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng. Một số loại nhất định được cung cấp phiên bản UGR19 thông qua giải pháp tùy chỉnh, giúp tạo dựng một môi trường văn phòng dễ chịu hơn cho thị giác người dùng.


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thang giá trị	Hiệu suất
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	1.200 mm
Chiều rộng tổng thể	1.200 mm
Chiều cao tổng thể	60 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	60 x 1200 x 1200 mm
Vật liệu	Polycarbonate
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Màu phụ kiện	Trắng
Trọng lượng tịnh (Bộ)	3,590 kg

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	SP570P W60 Diffuser_Continuous L40
Tên sản phẩm đầy đủ	SP570P W60 Diffuser_Continuous L40
Mã sản phẩm đầy đủ	692234199451700
Mã đơn hàng	911401580442
Số vật liệu (12NC)	911401580442
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6922341994517
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	6922341994517

SlimBalance G3

Bản vẽ kích thước



PC diffuser SP570 W60

