

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Surface Mount

SM303C P9 950 PSU VWB

GreenSpace Surface Mount, 8.1 W, 9.9 W, 800 lm, 5000 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

产品数据

一般資訊		保護等級 IEC	
照明 source 引擎類型	LED	安全等級 II	
價值階梯	效能		
照明技術		控制與調光	
光通量	800 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	5000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	89 lm/W		
演色性指數 (CRI)	>90		
光源色彩	白色		
運轉與電力		機械與外罩	
輸入電壓	200 至 240 V	外殼材質	鋁合金
電網頻率	50 to 60 Hz	光學罩材質	丙烯酸酯
耗電量	8.1/9.9 W	外罩色彩	白色
功率因數 (比值)	0.5	光學罩表面處理	霧面
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
		機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
		光學罩類型	丙烯酸酯
		淨重 (個)	0.343 kg

GreenSpace Surface Mount

認證與應用

CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	SM303C P9 950 PSU VWB
--------	-----------------------

完整產品名稱	SM303C P9 950 PSU VWB
完整產品代碼	872016952343299
訂單代碼	911401580712
材質 Nr. (12NC)	911401580712
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169523432
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8720169534926

二维绘图

