

SlimBalance G3

SP570P End Cap W6 L60 PSD

Accessory, SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P là một giải pháp đèn dạng thanh linh hoạt cho văn phòng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như văn phòng hay cho mục đích giáo dục. Sản phẩm có chiều rộng 35/60/90/120 mm và chiều dài 600/1200/1500 mm linh hoạt, giúp phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Hình dạng hình học còn giúp sản phẩm tạo ra sự khác biệt lớn hơn cho không gian. Bằng cấu trúc được thiết kế đặc biệt, sản phẩm cung cấp khả năng lắp đặt và bảo trì nhanh chóng và dễ dàng. Một số loại nhất định được cung cấp phiên bản UGR19 thông qua giải pháp tùy chỉnh, giúp tạo dựng một môi trường văn phòng dễ chịu hơn cho thị giác người dùng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thang giá trị	Hiệu suất

Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	68 mm
Chiều rộng tổng thể	80 mm
Chiều cao tổng thể	63 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	63 x 80 x 68 mm
Vật liệu	Nhôm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Màu phụ kiện	Trắng
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,300 kg

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	SP570P End Cap W6 L60 PSD
Tên sản phẩm đầy đủ	SP570P End Cap W6 L60 PSD
Mã sản phẩm đầy đủ	692234199452499
Mã đơn hàng	911401581442
Số vật liệu (12NC)	911401581442
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6922341994524
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	6922341994531

SlimBalance G3

Bản vẽ kích thước



SP570P End Cap W6 L60

© 2026 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.