PHILIPS

Lighting



# GreenSpace Surface Mount

## SM303C P6S 927 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 5.4 W, 6.6 W, 500 lm, 2700 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

### 产品数据

| | |
|---|---|
| **一般資訊** | |
| **照明 source 引擎類型** | LED |
| **價值階梯** | 效能 |
| | |
| **照明技術** | |
| **光通量** | 500 lm |
| **相關色溫 (標稱)** | 2700 K |
| **光效 (額定) (標準)** | 84 lm/W |
| **演色性指數 (CRI)** | >90 |
| **光源色彩** | 927 暖白光 |
| | |
| **運轉與電力** | |
| **輸入電壓** | 200 至 240 V |
| **電網頻率** | 50 to 60 Hz |
| **耗電量** | 5.4 6.6 W |
| **功率因數 (比值)** | 0.5 |
| **16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量** | - |

| | |
|---|---|
| **保護等級 IEC** | 安全等級 II |
| | |
| **控制與調光** | |
| **可調光** | 否 |
| **控制介面** | - |
| | |
| **機械與外罩** | |
| **外殼材質** | 鋁合金 |
| **光學罩材質** | 丙烯酸酯 |
| **外罩色彩** | 白色 |
| **光學罩表面處理** | 霧面 |
| **防水防塵規範 (IP)** | IP20 [可防止手指侵入] |
| **機械衝擊保護規範** | IK03 [0.3 J] |
| **光學罩類型** | 丙烯酸酯 |
| **淨重 (個)** | 0.391 kg |

# GreenSpace Surface Mount

| 認證與應用 | |
|---|---|
| CE 標誌 | 無 |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |

| 初始效能 (符合 IEC 標準) | |
|---|---|
| 光通量容限 | +/-10% |
| 功耗容差 | +/-10% |

| 產品資料 | |
|---|---|
| 下訂產品名稱 | SM303C P6S 927 PSU MB |
| 完整產品名稱 | SM303C P6S 927 PSU MB |
| 完整產品代碼 | 872016952519199 |
| 訂單代碼 | 911401582912 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401582912 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169525191 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 24 |
| EAN/UPC - 箱 | 8720169536685 |

## 二维绘图




© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。