



GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED69/CW L1200 PSU OP

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 6500 K

GreenPerform batten BN398C là bộ đèn LED dạng thanh cạnh tranh về chi phí với hiệu suất tốt và có nhiều tùy chọn về gói quang thông (lumen) cho các ứng dụng bán lẻ và công nghiệp. Nó cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt khác nhau bao gồm lắp nổi trên bề mặt hoặc treo thả. Cộng thêm nhiều thiết kế quang học của sản phẩm đem lại sự phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	6.900 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	140 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	19 A
Mức tiêu thụ điện	49 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại – Nhựa
Vật liệu chụp quang học	Polymethyl methacrylate
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều dài tổng thể	1.135 mm
Chiều rộng tổng thể	58 mm
Chiều cao tổng thể	58 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	58 x 58 x 1135 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]

GreenPerform Batten G3 BN398C

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,35 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp nhựa PMMA
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,699 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Đấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP
Tên sản phẩm đầy đủ	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP
Mã sản phẩm đầy đủ	692382863340000
Mã đơn hàng	911401583751
Số vật liệu (12NC)	911401583751
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828633400
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	6923828633400

Bản vẽ kích thước

