



# GreenPerform Batten G3 BN398C

## BN398C LED69/CW L1200 PSU OP

GreenPerform Batten G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 6500 K

GreenPerform batten BN398C 是效能佳，具成本競爭優勢的線性解決方案，適用於零售和工業用途的多種流明輸出。它提供平面安裝和懸掛式安裝，順應不同的安裝選項。它的多重光學設計也能適應不同的應用場合。

### 产品数据

一般資訊		保護等級 IEC	
照明 source 引擎類型	LED	安全等級 I	
價值階梯	效能		
照明技術		控制與調光	
光通量	6,900 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	6500 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	140 lm/W	機械與外罩	
演色性指數 (CRI)	>80	外殼材質	金屬結合塑膠
光源色彩	865 冷日光色	光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
運轉與電力		外罩色彩	白色 RAL 9003
輸入電壓	220-240 V	光學罩表面處理	霧面
線路頻率	50 or 60 Hz	整體長度	1,135 mm
湧入電流	19 A	整體寬度	58 mm
耗電量	49 W	整體高度	58 mm
功率因數 (比值)	0.9	尺寸 (高 x 寬 x 深)	58 x 58 x 1135 mm
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
		機械衝擊保護規範	IK03 [0.35 J 強化]
		光學罩類型	聚乙烯甲基丙烯酸酯/外蓋

## GreenPerform Batten G3 BN398C

淨重 (個)	1.699 kg
<b>認證與應用</b>	
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<5
功耗容差	+/-10%

<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP
完整產品名稱	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP
完整產品代碼	692382863340000
訂單代碼	911401583751
材質 Nr. (12NC)	911401583751
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828633400
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	6923828633400

### 二维绘图

