



GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED20/NW L600 PSD OP

GreenPerform Batten G3 BN398C, 14.5 W, 2100 lm, 4000 K, DALI

GreenPerform batten BN398C adalah solusi linier kompetitif biaya dengan kinerja yang baik dan output lumen ganda untuk aplikasi retail dan industri. Produk ini menawarkan pemasangan permukaan dan pemasangan suspensi untuk memenuhi berbagai opsi pemasangan. Desain multioptiknya juga mengakomodasi berbagai aplikasi.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Tangga penawaran	Kinerja	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	38
Teknis Lampu		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Flux Cahaya	2.100 lm	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	bahan perumahan	Logam Plastik
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	144 lm/W	Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Warna Housing	RAL 9003 Putih
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Lapisan penutup optik	Buram
Pengoperasian dan Kelistrikan		Panjang keseluruhan	573 mm
Tegangan Masuk	220-240 V	Lebar keseluruhan	58 mm
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Tinggi keseluruhan	58 mm
Lonjakan arus	14,7 A		
Konsumsi Daya	14,5 W		

GreenPerform Batten G3 BN398C

Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	58 x 58 x 573 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,35 J bertulang]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat
Berat Bersih (Bagian)	0,999 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

Data Produk

Nama produk pesanan	BN398C LED20/NW L600 PSD OP
Nama lengkap produk	BN398C LED20/NW L600 PSD OP
Kode produk lengkap	692382863337000
Kode urutan	911401584051
No. Material (12NC)	911401584051
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828633370
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6923828633370

Dimensional drawing

