



# GreenPerform Batten G3 BN398C

## BN398C LED20/NW L600 PSD OP

GreenPerform Batten G3 BN398C, 14.5 W, 2100 lm, 4000 K, 數位可定址照明介面 (DALI)

GreenPerform batten BN398C 是效能佳，具成本競爭優勢的線性解決方案，適用於零售和工業用途的多種流明輸出。它提供平面安裝和懸掛式安裝，順應不同的安裝選項。它的多重光學設計也能適應不同的應用場合。

### 产品数据

<b>一般資訊</b>	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
<b>照明技術</b>	
光通量	2,100 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	144 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光
<b>運轉與電力</b>	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	14.7 A
耗電量	14.5 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	38
保護等級 IEC	安全等級 I
<b>控制與調光</b>	
可調光	是
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
<b>機械與外罩</b>	
外殼材質	金屬結合塑膠
光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
外罩色彩	白色 RAL 9003
光學罩表面處理	霧面
整體長度	573 mm
整體寬度	58 mm
整體高度	58 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	58 x 58 x 573 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.35 J 強化]
光學罩類型	聚乙烯甲基丙烯酸酯/外蓋

## GreenPerform Batten G3 BN398C

淨重 (個)	0.999 kg
<b>認證與應用</b>	
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<5
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	BN398C LED20/NW L600 PSD OP
完整產品名稱	BN398C LED20/NW L600 PSD OP
完整產品代碼	692382863337000
訂單代碼	911401584051
材質 Nr. (12NC)	911401584051
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6923828633370
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	6923828633370

### 二维绘图

