



GreenUp Linear

SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH

GreenUp Linear, 22 W, 2090 lm, 3000 K, Làm mờ, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Linear là dòng sản phẩm chiếu sáng dạng thanh lắp ngang, có khả năng đem đến hiệu suất chiếu sáng chức năng cơ bản, với nhiều lựa chọn về phương án lắp đặt, mức quang thông đầu ra và kích thước sản phẩm.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Cấp bảo vệ IEC	
Loại nguồn sáng	LED	Cấp an toàn II	
Thang giá trị	Giá trị		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	2.090 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Giao diện điều khiển	-
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	95 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vận hành và điện		Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Điện áp đầu vào	220–240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mức tiêu thụ điện	22 W	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9	Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	95	Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,830 kg

GreenUp Linear

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Không
Nhiệt độ môi trường cho phép	+20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH
-----------------------	--------------------------------

Tên sản phẩm đầy đủ	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953028799
Mã đơn hàng	911401584122
Số vật liệu (12NC)	911401584122
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169530287
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vô	8720169541771

Bản vẽ kích thước

