PHILIPS

Lighting



GreenUp Linear

SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH

GreenUp Linear, 22 W, 2090 lm, 3000 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Linear 是入門級線型產品系列，提供基本的功能性照明性能，安裝方式、流明輸出和產品尺寸都有多種選擇。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值

照明技術	
光通量	2,090 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	95 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	830 暖白光

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
耗電量	22 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	95
保護等級 IEC	安全等級 II

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	白色 RAL 9003
光學罩表面處理	霧面
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
淨重 (個)	0.830 kg

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	+20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

GreenUp Linear

功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH
完整產品名稱	SM308C P22/830 L75W3 PSU WB WH
完整產品代碼	872016953028799
訂單代碼	911401584122

材質 Nr. (12NC)	911401584122
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169530287
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8720169541771

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。