



GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED20/NW L600 PSU WB

GreenPerform Batten G3 BN398C, 15.5 W, 2000 lm, 4000 K

GreenPerform batten BN398C adalah solusi linier kompetitif biaya dengan kinerja yang baik dan output lumen ganda untuk aplikasi retail dan industri. Produk ini menawarkan pemasangan permukaan dan pemasangan suspensi untuk memenuhi berbagai opsi pemasangan. Desain multioptiknya juga mengakomodasi berbagai aplikasi.

Product data

Informasi Umum		Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		33
Tangga penawaran	Kinerja	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	2.000 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	129 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	bahan perumahan	Logam Plastik
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Pengoperasian dan Kelistrikan		Warna Housing	RAL 9003 Putih
Tegangan Masuk	220-240 V	Lapisan penutup optik	Jernih
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Panjang keseluruhan	573 mm
Lonjakan arus	14 A	Lebar keseluruhan	58 mm
Konsumsi Daya	15,5 W	Tinggi keseluruhan	58 mm
Faktor Daya (Fraksi)	0.9	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	58 x 58 x 573 mm
		Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]

GreenPerform Batten G3 BN398C

Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,35 J bertulang]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat
Berat Bersih (Bagian)	0,999 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BN398C LED20/NW L600 PSU WB
Nama lengkap produk	BN398C LED20/NW L600 PSU WB
Kode produk lengkap	692382863321900
Kode urutan	911401585651
No. Material (12NC)	911401585651
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828633219
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6923828633219

Dimensional drawing

