



GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED20/CW L600 PSU WB

GreenPerform Batten G3 BN398C, 15.5 W, 2000 lm, 6500 K

GreenPerform batten BN398C là bộ đèn LED dạng thanh cạnh tranh về chi phí với hiệu suất tốt và có nhiều tùy chọn về gói quang thông (lumen) cho các ứng dụng bán lẻ và công nghiệp. Nó cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt khác nhau bao gồm lắp nổi trên bề mặt hoặc treo thả. Cộng thêm nhiều thiết kế quang học của sản phẩm đem lại sự phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | | Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | |
|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Loại nguồn sáng | LED | | 33 |
| Thang giá trị | Hiệu suất | Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn I |
| Thông tin kỹ thuật về đèn | | Điều khiển và điều chỉnh độ sáng | |
| Quang thông | 2.000 lm | Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) | Không |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 6500 K | Giao diện điều khiển | - |
| Hiệu suất phát quang định mức | 129 lm/W | Cơ khí và vỏ đèn | |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | >80 | Vật liệu vỏ đèn | Kim loại – Nhựa |
| Màu sắc nguồn sáng | 865 ánh sáng ban ngày mát | Vật liệu chụp quang học | Polymethyl methacrylate |
| Vận hành và điện | | Màu sắc vỏ thiết bị | RAL 9003 trắng |
| Điện áp đầu vào | 220-240 V | Lớp hoàn thiện chụp quang học | Trong suốt |
| Tần số lưới điện | 50 or 60 Hz | Chiều dài tổng thể | 573 mm |
| Dòng khởi động | 14 A | Chiều rộng tổng thể | 58 mm |
| Công suất | 15,5 W | Chiều cao tổng thể | 58 mm |
| Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) | 0.9 | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 58 x 58 x 573 mm |

GreenPerform Batten G3 BN398C

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [Bảo vệ ngón tay] |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK03 [0,35 J gia cường] |
| Kiểu chụp quang học | Chao đèn/nắp nhựa PMMA |
| Trọng lượng tịnh (Bộ) | 0,700 kg |

Phê duyệt và ứng dụng

| | |
|--|--|
| Ký hiệu tính dễ cháy | Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy |
| Đấu CE | Có |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +40°C |

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

| | |
|----------------------------|--------|
| Dung sai quang thông | +/-10% |
| Màu sắc ban đầu | SDCM<5 |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |

Dữ liệu sản phẩm

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Tên sản phẩm đặt hàng | BN398C LED20/CW L600 PSU WB |
| Tên sản phẩm đầy đủ | BN398C LED20/CW L600 PSU WB |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 692382863320200 |
| Mã đơn hàng | 911401585751 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401585751 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp | 6923828633202 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 1 |
| EAN/UPC - Vỏ | 6923828633202 |

Bản vẽ kích thước

