



GreenUp Linear

SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH

GreenUp Linear, 45 W, 4410 lm, 4000 K, Làm mờ, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenUp Linear là dòng sản phẩm chiếu sáng dạng thanh lắp ngang, có khả năng đem đến hiệu suất chiếu sáng chức năng cơ bản, với nhiều lựa chọn về phương án lắp đặt, mức quang thông đầu ra và kích thước sản phẩm.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Cấp bảo vệ IEC	
Loại nguồn sáng	LED	Cấp an toàn II	
Thang giá trị	Giá trị		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	4.410 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Giao diện điều khiển	-
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	98 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép đùn
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vận hành và điện		Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Điện áp đầu vào	220-240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mức tiêu thụ điện	45 W	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9	Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	45	Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,760 kg

GreenUp Linear

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Không
Nhiệt độ môi trường cho phép	+20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH

Tên sản phẩm đầy đủ	SM308C P45/840 L170W3 PSU MB WH
Mã sản phẩm đầy đủ	872016952527699
Mã đơn hàng	911401586022
Số vật liệu (12NC)	911401586022
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169525276
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vô	8720169536760

Bản vẽ kích thước

