



GreenPerform Batten G3 BN398C

BN398C LED87/NW L1500 PSU WB

GreenPerform Batten G3 BN398C, 68 W, 8700 lm, 4000 K

GreenPerform batten BN398C 是效能佳，具成本競爭優勢的線性解決方案，適用於零售和工業用途的多種流明輸出。它提供平面安裝和懸掛式安裝，順應不同的安裝選項。它的多重光學設計也能適應不同的應用場合。

产品数据

| 一般資訊 | |
|----------------|-----|
| 照明 source 引擎類型 | LED |
| 價值階梯 | 效能 |

| 照明技術 | |
|--------------|----------|
| 光通量 | 8,700 lm |
| 相關色溫 (標稱) | 4000 K |
| 光效 (額定) (標準) | 127 lm/W |
| 演色性指數 (CRI) | >80 |
| 光源色彩 | 840 中性白光 |

| 運轉與電力 | |
|------------------------|-------------|
| 輸入電壓 | 220-240 V |
| 線路頻率 | 50 or 60 Hz |
| 湧入電流 | 19 A |
| 耗電量 | 68 W |
| 功率因數 (比值) | 0.9 |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | 24 |

| 保護等級 IEC | |
|----------|--|
| 安全等級 I | |

| 控制與調光 | |
|-------|---|
| 可調光 | 否 |
| 控制介面 | - |

| 機械與外罩 | |
|----------------|-------------------|
| 外殼材質 | 金屬結合塑膠 |
| 光學罩材質 | 聚乙烯甲基丙烯酸酯 |
| 外罩色彩 | 白色 RAL 9003 |
| 光學罩表面處理 | 透明 |
| 整體長度 | 1,416 mm |
| 整體寬度 | 58 mm |
| 整體高度 | 58 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 58 x 58 x 1416 mm |
| 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |
| 機械衝擊保護規範 | IK03 [0.35 J 強化] |
| 光學罩類型 | 聚乙烯甲基丙烯酸酯/外蓋 |

GreenPerform Batten G3 BN398C

| | |
|-------------------------|--------------|
| 淨重 (個) | 1.999 kg |
| 認證與應用 | |
| 易燃性標誌 | 用於安裝於通常易燃的表面 |
| CE 標誌 | 是 |
| 環境溫度範圍 | -20 至 +40 °C |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) | |
| 光通量容限 | +/-10% |
| 點火色度 | SDCM<5 |
| 功耗容差 | +/-10% |

產品資料

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 下訂產品名稱 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB |
| 完整產品名稱 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB |
| 完整產品代碼 | 692382863315800 |
| 訂單代碼 | 911401586251 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401586251 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 6923828633158 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 1 |
| EAN/UPC - 箱 | 6923828633158 |

二维绘图

