



# GreenPerform Panel RC099V G3

## RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120

GreenPerform Panel RC099V G3, 125 lm/W, 840 trắng trung tính

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	
Loại nguồn sáng	LED		0.9
Thẻ dịch vụ	Có	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	17
Thang giá trị	Hiệu suất	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	3.800 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Giao diện điều khiển	-
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	125 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Vật liệu chụp quang học	Polystyrene
Vận hành và điện		Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Điện áp đầu vào	220-240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mức tiêu thụ điện	30,4 W	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
		Kiểu chụp quang học	Trắng đục

## GreenPerform Panel RC099V G3

Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,000 kg
<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Đấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120

Tên sản phẩm đầy đủ	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120
Mã sản phẩm đầy đủ	692382867194599
Mã đơn hàng	911401586742
Số vật liệu (12NC)	911401586742
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828671945
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vô	6923828671945

