PHILIPS

Lighting



GreenUp Linear

SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH

GreenUp Linear, 98 lm/W, 865 冷日光色

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Linear 是入門級線型產品系列，提供基本的功能性照明性能，安裝方式、流明輸出和產品尺寸都有多種選擇。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值

照明技術	
光通量	2,950 lm
相關色溫 (標稱)	6500 K
光效 (額定) (標準)	98 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	865 冷日光色

運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
耗電量	30 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	70
保護等級 IEC	安全等級 II

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	白色 RAL 9003
光學罩表面處理	霧面
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
淨重 (個)	1.230 kg

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	+20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

GreenUp Linear

產品資料	
下訂產品名稱	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH
完整產品名稱	SP308P P30/865 L120W3 PSU WB WH
完整產品代碼	872016952609999
訂單代碼	911401587522
材質 Nr. (12NC)	911401587522

分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169526099
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8720169537583

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。