



GreenSpace Surface Mount

SM303C P9S 940 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 8.1 W, 9.9 W, 810 lm, 4000 K, Buram, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	810 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	90 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Warna sumber cahaya	940 neutral white
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	8,1 9,9 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Akrlit
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Buram
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Akrlit

GreenSpace Surface Mount

Berat Bersih (Bagian)	0,391 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	SM303C P9S 940 PSU WB

Nama lengkap produk	SM303C P9S 940 PSU WB
Kode produk lengkap	872016953038699
Kode urutan	911401588212
No. Material (12NC)	911401588212
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169530386
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8720169541870

Dimensional drawing

