

PHILIPS

Lighting



ModiFly 懸掛式

SP800P LED41/840 L120W6 CD

ModiFly 懸掛式, 120 lm/W, 840 中性白光

ModiFly 是照明設計最新的行動派選項。這種下一代照明創新面面俱到：當代造型、自由不受限制的設計和無可爭議的性能表現。ModiFly 設計簡潔不失精緻，風格適合各種空間，包括重視視覺舒適度和設計連續性的開放式辦公室、教育和零售環境。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
客戶服務標籤	是
價值階梯	規格

照明技術	
光通量	4,100 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	120 lm/W
演色性指數 (CRI)	≥80
光源色彩	840 中性白光
有效投射面積	0.077112 m ²

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	14.1 A
耗電量	34.8 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	35

保護等級 IEC	安全等級 I
----------	--------

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
外罩色彩	鋁與白色
光學罩表面處理	霧面
整體長度	1,224 mm
整體寬度	63 mm
整體高度	105 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	105 x 63 x 1224 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚乙烯甲基丙烯酸酯罩/外蓋
淨重 (個)	4.570 kg

ModiFly 懸掛式

認證與應用	
易燃性標誌	-
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	0.3818,0.3796
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	SP800P LED41/840 L120W6 CD

完整產品名稱	SP800P LED41/840 L120W6 CD
完整產品代碼	872016972950600
訂單代碼	911401589532
材質 Nr. (12NC)	911401589532
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169729506
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8720169729506

