

PHILIPS

Lighting



GreenUp Linear Flex

RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK

GreenUp Linear Flex, 70 lm/W, 840 中性白光

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Linear Flex 是全方位線型產品系列，提供種類多樣的各種可能組合，包括裝飾性和功能性照明單元。可採用包括懸掛和嵌入式安裝的彈性線型產品系列，將會滿足您的各種需求。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值
照明技術	
光通量	2,100 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	70 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光
運轉與電力	
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	30 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	70
保護等級 IEC	安全等級 II

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	黑色
光學罩表面處理	霧面
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	透鏡陣列橢圓形
淨重 (個)	1.270 kg
認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

GreenUp Linear Flex

功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK
完整產品名稱	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK
完整產品代碼	872016952369299
訂單代碼	911401590122

材質 Nr. (12NC)	911401590122
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169523692
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8720169535183

二维绘图

