

PHILIPS

Lighting



ModiFly 懸掛式

SP800P LED21/840 L60W6 SD

ModiFly 懸掛式, 120 lm/W, 840 中性白光

ModiFly 是照明設計最新的行動派選項。這種下一代照明創新面面俱到：當代造型、自由不受限制的設計和無可爭議的性能表現。ModiFly 設計簡潔不失精緻，風格適合各種空間，包括重視視覺舒適度和設計連續性的開放式辦公室、教育和零售環境。

产品数据

一般資訊		保護等級 IEC	
照明 source 引擎類型	LED	安全等級 I	
客戶服務標籤	是	控制與調光	
價值階梯	規格	可調光	否
照明技術		控制介面	-
光通量	2,100 lm	機械與外罩	
相關色溫 (標稱)	4000 K	外殼材質	鋁
光效 (額定) (標準)	120 lm/W	光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
演色性指數 (CRI)	≥80	外罩色彩	鋁與白色
光源色彩	840 中性白光	光學罩表面處理	霧面
有效投射面積	0.039438 m ²	整體長度	626 mm
運轉與電力		整體寬度	63 mm
輸入電壓	220 至 240 V	整體高度	105 mm
電網頻率	50 or 60 Hz	尺寸 (高 x 寬 x 深)	105 x 63 x 626 mm
湧入電流	14.1 A	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
耗電量	17.5 W	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
功率因數 (比值)	0.9	光學罩類型	聚乙烯甲基丙烯酸酯/外蓋
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	35	淨重 (個)	2.620 kg

ModiFly 懸掛式

認證與應用	
易燃性標誌	-
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	0.3818, 0.3796
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	SP800P LED21/840 L60W6 SD

完整產品名稱	SP800P LED21/840 L60W6 SD
完整產品代碼	872016972960500
訂單代碼	911401590332
材質 Nr. (12NC)	911401590332
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169729605
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8720169729605

