

PHILIPS

Lighting



# GreenSpace Surface Mount

SP303P P6 927 PSU NB

GreenSpace Surface Mount, 76 lm/W, 927 暖白光

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

## 产品数据

| 一般資訊                   |             | 保護等級 IEC    |                | 安全等級 II |  |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|---------|--|
| 照明 source 引擎類型         | LED         |             |                |         |  |
| 價值階梯                   | 效能          |             |                |         |  |
| 照明技術                   |             | 控制與調光       |                |         |  |
| 光通量                    | 460 lm      | 可調光         | 否              |         |  |
| 相關色溫 (標稱)              | 2700 K      | 控制介面        | -              |         |  |
| 光效 (額定) (標準)           | 76 lm/W     | 機械與外罩       |                |         |  |
| 演色性指數 (CRI)            | >90         | 外殼材質        | 鋁合金            |         |  |
| 光源色彩                   | 927 暖白光     | 光學罩材質       | 丙烯酸酯           |         |  |
| 運轉與電力                  |             | 外罩色彩        | 白色             |         |  |
| 輸入電壓                   | 200 至 240 V | 光學罩表面處理     | 霧面             |         |  |
| 電網頻率                   | 50 to 60 Hz | 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |         |  |
| 耗電量                    | 5.4 6.6 W   | 機械衝擊保護規範    | IK03 [0.3 J]   |         |  |
| 功率因數 (比值)              | 0.5         | 光學罩類型       | 丙烯酸酯           |         |  |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | -           | 淨重 (個)      | 0.805 kg       |         |  |
|                        |             | 認證與應用       |                |         |  |
|                        |             | CE 標誌       | 無              |         |  |

## GreenSpace Surface Mount

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 環境溫度範圍                  | -20 至 +40 °C         |
| <b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b> |                      |
| 光通量容限                   | +/-10%               |
| 功耗容差                    | +/-10%               |
| <b>產品資料</b>             |                      |
| 下訂產品名稱                  | SP303P P6 927 PSU NB |
| 完整產品名稱                  | SP303P P6 927 PSU NB |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 完整產品代碼          | 872016953175899 |
| 訂單代碼            | 911401590812    |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401590812    |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1               |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169531758   |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 12              |
| EAN/UPC - 箱     | 8720169543249   |

### 二维绘图

