



GreenPerform Panel RC099V G3

RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE

GreenPerform Panel RC099V G3, 140 lm/W, 840 neutral white

Panel GreenPerform RC099V G3 adalah panel LED terjangkau yang menghadirkan cahaya nyaman dengan keseragaman luar biasa. Menawarkan 3 tipe, 600x600, 300x1200, dan 600x1200 mm dengan maks: 140 lm/w. UGR19-nya menghadirkan lebih banyak kenyamanan visual di kantor. Dilengkapi dengan Dali, Interact, dan EcoSet, RC099V G2 menawarkan koneksi mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		0.9
Tag servis	Ya	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	17
Tangga penawaran	Kinerja	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	3.800 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	140 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	bahan perumahan	Logam
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Material penutup optik	Polistirena
Pengoperasian dan Kelistrikan		Warna Housing	RAL 9003 Putih
Tegangan Masuk	220-240 V	Lapisan penutup optik	Opal
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Konsumsi Daya	27,1 W	Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
		Tipe penutup optik	Opal

GreenPerform Panel RC099V G3

Berat Bersih (Bagian)	1,790 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE
Nama lengkap produk	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE
Kode urutan	911401593842
No. Material (12NC)	911401593842
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4

