



GreenSpace Surface Mount

SP303P P9 930 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 87 lm/W, 930 ánh sáng trắng ấm

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenSpace Surface Mount là dòng đèn downlight lắp ngang, dành riêng cho các ứng dụng chiếu sáng lắp treo và lắp nổi. Dòng đèn này đem đến các tùy chọn toàn diện về giải pháp chóa quang học, quang thông đầu ra và nhiệt độ màu, đồng thời có nhiều kiểu dáng đa dạng.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | | Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Loại nguồn sáng | LED | | - |
| Thang giá trị | Hiệu suất | Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn II |
| Thông tin kỹ thuật về đèn | | Điều khiển và điều chỉnh độ sáng | |
| Quang thông | 780 lm | Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) | Không |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 3000 K | Giao diện điều khiển | - |
| Hiệu suất phát quang định mức | 87 lm/W | Cơ khí và vỏ đèn | |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | >90 | Vật liệu vỏ đèn | Hợp kim nhôm |
| Màu sắc nguồn sáng | 930 ánh sáng trắng ấm | Vật liệu chụp quang học | Acrylic |
| Vận hành và điện | | Màu sắc vỏ thiết bị | Trắng |
| Điện áp đầu vào | 200 đến 240 V | Lớp hoàn thiện chụp quang học | Làm mờ |
| Tần số lưới điện | 50 to 60 Hz | Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [Bảo vệ ngón tay] |
| Công suất | 8,1 9,9 W | Mã bảo vệ khởi tác động cơ học | IK03 [0,3 J] |
| Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) | 0.5 | Kiểu chụp quang học | Acrylic |

GreenSpace Surface Mount

| | |
|---|----------------------|
| Trọng lượng tịnh (Bộ) | 0,805 kg |
| Phê duyệt và ứng dụng | |
| Đầu CE | Không |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +40°C |
| Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC) | |
| Dung sai quang thông | +/-10% |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |
| Dữ liệu sản phẩm | |
| Tên sản phẩm đặt hàng | SP303P P9 930 PSU WB |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Tên sản phẩm đầy đủ | SP303P P9 930 PSU WB |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 872016952904599 |
| Mã đơn hàng | 911401595412 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401595412 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp | 8720169529045 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 12 |
| EAN/UPC - Vỏ | 8720169540538 |

Bản vẽ kích thước

