



# GreenPerform Canopy Mini500 G4

## BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 122 W, 18066 lm, 6500 K

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 hace honor a la reputación envidiable de rendimiento seguro de la familia GreenPerform. Este LED de nueva generación y bajo consumo no solo es líder en una eficacia del sistema superior y una mayor calidad a largo plazo, sino que también ofrece una selección versátil de ópticas, conectividad, controles y opciones de instalación. Así podrás crear las condiciones de iluminación ideales para cualquier espacio, en cualquier momento. La gama GreenPerform Canopy también incluye una serie ideal para la iluminación de marquesinas en aplicaciones del sector alimenticio. Esta familia de luminarios LED para marquesinas, resistente, optimizada y versátil, es la elección perfecta para los profesionales que necesitan una iluminación conectada de alto rendimiento para sus aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

### Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Etiqueta de Servicio	Sí	Voltaje de entrada	220-240 V
Nivel	Rendimiento	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Información técnica sobre la luz		Corriente de irrupción	35,4 A
Flujo luminoso	18.066 lm	Consumo de energía	122 W
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Factor de potencia (fracción)	0.95
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	148 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	8
Índice de producción de color (IRC)	>80		

# GreenPerform Canopy Mini500 G4

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
<b>Controles y atenuación</b>	
Regulable	No
Interfaz de control	-
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Grado de aleación de aluminio moldeado a presión ADC1 (EN AC-47100)
Material de cubierta/lente óptico	Cristal templado
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Longitud total	423 mm
Ancho total	400 mm
Altura total	96 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	96 x 400 x 423 mm
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	4,790 kg

## Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 a +45 °C

## Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB
Nombre del producto completo	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB
Full EOC	872016954763600
Código del pedido	911401595432
N.º de material (12NC)	911401595432
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169547636
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8720169547636

## Plano de dimensiones

