

# PHILIPS

## Lighting



# GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna, 4.7 W, 940 nötr beyaz, IP20 | Parmak korumalı

Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışığı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.

## Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	390 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	83 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	92
Işık kaynağı rengi	940 nötr beyaz
Birleşik parlama derecesi CEN	16

  

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	4,7 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	200
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	-
Kontrol arayüzü	-

  

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Yapılandırılmış optik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.35 J güçlendirilmiş]
Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,110 kg

  

Onay ve Uygulama	
CE İşareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

  

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

## GreenSpace Flex Luna

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	RS378B P5 940 PSU-E MB D35 G-TT PRO
Sipariş kodu	911401595945

Malzeme No. (12NC)	911401595945
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	48

### Boyutlu çizim

