



# GreenPerform Canopy Mini500 G4

## BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 85 W, 12638 lm, 6500 K, DALI

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 xứng đáng là thành viên của dòng đèn GreenPerform trứ danh về hiệu suất đáng tin cậy. Đèn LED tiết kiệm năng lượng thuộc thế hệ mới này không những mang lại hiệu quả hệ thống hàng đầu cùng chất lượng bền bỉ dài lâu, mà còn đem đến nhiều lựa chọn linh hoạt về chóa quang học, khả năng kết nối, điều khiển và phương án lắp đặt. Nhờ đó, bạn có thể tạo điều kiện ánh sáng lý tưởng cho mọi không gian, tại mọi thời điểm. Danh mục sản phẩm GreenPerform Canopy cũng sở hữu nhiều loại đèn lý tưởng cho nhu cầu chiếu sáng mái che trong các ứng dụng chiếu sáng thực phẩm. Đối với những khách hàng là chuyên gia, đòi hỏi hệ thống chiếu sáng có khả năng chiếu sáng kết nối và hiệu suất cao, dòng đèn LED chiếu sáng mái che mạnh mẽ, được tối ưu hóa và linh hoạt này là lựa chọn hoàn hảo cho cả ứng dụng chiếu sáng mái che trong nhà và ngoài trời.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thế dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	12.638 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	6500 K
Hiệu suất phát quang định mức	149 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80

Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	35,4 A
Công suất	85 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	8

## GreenPerform Canopy Mini500 G4

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
<b>Điều khiển và điều chỉnh độ sáng</b>	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	DALI
Giao diện điều khiển	DALI
<b>Cơ khí và vỏ đèn</b>	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc ADC1 - cấp độ nhôm (EN AC-47100)
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	427 mm
Chiều rộng tổng thể	400 mm
Chiều cao tổng thể	115 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	115 x 400 x 427 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07 [2 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	7,190 kg

<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Ký hiệu tinh thể cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 đến +50°C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB
Tên sản phẩm đầy đủ	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB
Mã sản phẩm đầy đủ	872016954776600
Mã đơn hàng	911401596532
Số vật liệu (12NC)	911401596532
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169547766
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8720169547766

### Bản vẽ kích thước

