



LuxSpace Pro

DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2

LuxSpace Pro, 13.1 W, 1790 lm, 4000 K, Sabit çıkış

Philips LuxSpace Pro, LuxSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı, yüksek görsel konfor ve görünüm tasarımı konusundaki itibarını temel alıyor. Güvenilir LED downlight'ların bu yeni nesli, en küçük ayrıntıları bile vurgulayan derin, girintili bir mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip zarif bir tasarıma sahiptir. LuxSpace Pro aynı zamanda çok yönlülüğün de parlayan bir örneğidir. Enerji tasarrufu sağlayan bu LED downlight; sabit, kısılabilir veya Interact Hazır modellerini seçme olanağıyla 450 ila 8.000 lümen, 3 inç ila 8 inç arasında kapsamlı bir yapılandırma yelpazesinde mevcuttur. Bu, LuxSpace Pro'yu, tek bir tutarlı armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve genişletilmiş uygulamalar için mükemmel bir 'karıştır ve eşleştir' çözümü haline getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler
Işık Teknik Ayrıntılar	
Işık Akısı	1.790 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	137 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör
Birleşik parlama derecesi CEN	17
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	20 A
Ani akım süresi	50 ms
Güç Tüketimi	13,1 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	120
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

LuxSpace Pro

Kontrol arayüzü	Sabit çıkış
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,550 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2
Tam ürün adı	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2
Sipariş kodu	911401596743
Malzeme No. (12NC)	911401596743
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim

