

# PHILIPS

## Lighting



# LuxSpace Pro

## DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2

LuxSpace Pro, 29.7 W, 4320 lm, 4000 K, Kablosuz

Philips LuxSpace Pro, LuxSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı, yüksek görsel konfor ve görünüm tasarımı konusundaki itibarını temel alıyor. Güvenilir LED downlight'ların bu yeni nesli, en küçük ayrıntıları bile vurgulayan derin, girintili bir mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip zarif bir tasarıma sahiptir. LuxSpace Pro aynı zamanda çok yönlülüğün de parlayan bir örneğidir. Enerji tasarrufu sağlayan bu LED downlight; sabit, kısılabılır veya Interact Hazır modellerini seçme olanağıyla 450 ila 8.000 lümen, 3 inç ila 8 inç arasında kapsamlı bir yapılandırma yelpazesinde mevcuttur. Bu, LuxSpace Pro'yu, tek bir tutarlı armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve genişletilmiş uygulamalar için mükemmel bir 'karıştır ve eşleştir' çözümü haline getirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler
Işık Teknik Ayrıntılar	
Işık Akısı	4.320 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	145 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
Birleşik parlama derecesi CEN	27

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	4,9 A
Ani akım süresi	56 ms
Güç Tüketimi	29,7 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	24
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Kablosuz

# LuxSpace Pro

Maksimum dim seviyesi	1%
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Buzlu
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,190 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 40 °C

<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2
Tam ürün adı	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2
Sipariş kodu	911401598843
Malzeme No. (12NC)	911401598843
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

## Boyutlu çizim

