



# GreenSpace Flex Luna

## RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO

GreenSpace Flex Luna, 8 W, 930 ánh sáng trắng ấm, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Luôn thay đổi nhưng đáng tin cậy, mặt trắng phản ánh bản chất của ánh sáng khách sạn, thích ứng, thanh lịch và luôn hài hòa với môi trường xung quanh. GreenSpace Flex Luna được thiết kế để gợi lên cảm giác độc đáo. Giống như mặt trăng, Luna không lấn át mà làm nổi bật môi trường xung quanh, tỏa ra ánh sáng vừa gần gũi vừa hùng vĩ. Nó không chỉ là một chiếc đèn đơn thuần. Đây là một trải nghiệm thân mật.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung                        |                       | Cấp bảo vệ IEC                   |                            |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Loại nguồn sáng                        | LED                   | Cấp an toàn II                   |                            |
| Thang giá trị                          | Hiệu suất             |                                  |                            |
| Thông tin kỹ thuật về đèn              |                       | Điều khiển và điều chỉnh độ sáng |                            |
| Quang thông                            | 705 lm                | Có thể điều chỉnh độ sáng        | -                          |
| Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)    | 3000 K                | Giao diện điều khiển             | -                          |
| Quang hiệu (định mức) (Danh định)      | 88 lm/W               | Cơ khí và vỏ đèn                 |                            |
| Chỉ số hoàn màu (CRI)                  | 92                    | Vật liệu vỏ đèn                  | Hợp kim nhôm               |
| Màu sắc nguồn sáng                     | 930 ánh sáng trắng ấm | Vật liệu chụp quang học          | Polycarbonate              |
| Hệ số chói lóa đồng nhất CEN           | 16                    | Màu vỏ đèn                       | Đen                        |
| Vận hành và điện                       |                       | Lớp hoàn thiện chụp quang học    | Chóa quang học có cấu trúc |
| Điện áp đầu vào                        | 220 đến 240 V         | Mã bảo vệ chống xâm nhập         | IP20 [Bảo vệ ngón tay]     |
| Tần số dòng                            | 50 or 60 Hz           | Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học   | IK03 [0,35 J gia cường]    |
| Mức tiêu thụ điện                      | 8 W                   | Kiểu chụp quang học              | Thấu kính                  |
| Hệ số công suất (Tỷ lệ)                | 0.9                   | Trọng lượng tịnh (Bộ)            | 0,160 kg                   |
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | 75                    | Phê duyệt và ứng dụng            |                            |
|  |                       | Đấu CE                           | Có                         |

## GreenSpace Flex Luna

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nhiệt độ môi trường cho phép            | -20 đến +45°C                  |
| <b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b> |                                |
| Dung sai quang thông                    | -10% / +10%                    |
| Dung sai mức tiêu thụ điện              | +/-10%                         |
| <b>Dữ liệu sản phẩm</b>                 |                                |
| Tên sản phẩm đặt hàng                   | RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tên sản phẩm đầy đủ                | RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO |
| Mã đơn hàng                        | 911401598845                   |
| Số vật liệu (12NC)                 | 911401598845                   |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1                              |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 48                             |

### Bản vẽ kích thước

