Tango G4 LED Işıklandırması

BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM

Tango G4 LED Işıklandırması, 46500 lm, 345 W, 757 soğuk beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips Tango G4 LED projektör, Tango LED ailesinin 4. nesil üyesidir. Daha yüksek verim sağlayan ve teknik tasarımı sayesinde optimize edilmiş rüzgar durumu alanına ve daha az ağırlığa sahip yeni aydınlatma serisi. Bu ürün yeniliği, çok çeşitli alan aydınlatması ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor aydınlatma uygulamaları için ideal çözümdür. En yeni LED ışık kaynağını, tek parça optik sistemi, ısı giderici ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı giderici kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan Tango G4 LED projektörler üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Güvenlik ve uyarılar

• Lütfen montaj talimatlarına dikkat edin.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	46.500 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	134 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	345 W

Tango G4 LED Işıklandırması

Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	6
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	523 mm
Genel genişlik	559 mm
Genel yükseklik	71 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	71 x 559 x 523 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	12,160 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM
Tam ürün adı	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM
Tam ürün kodu	871951454079800
Sipariş kodu	54079800
Malzeme No. (12NC)	911401604207
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514540798
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514540798

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.