



Tango Pro

BVP563 LED336/757 220W EP SWB

Tango Pro, 33600 lm, 220 W, 757 soğuk beyaz, sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...), Güvenlik sınıfı I

Philips Tango Pro LED projektör, Philips Tango LED projektörün beşinci neslidir. Tango Pro, kompakt ama zarif bir tasarımda sektördeki en iyi verimliliği sunarak verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Aydınlatma armatürü, alan aydınlatmasından eğlence amaçlı spor tesislerine kadar çok çeşitli alanlara uygulanabilir. LED sürücüsü, dünya çapında tanınan güvenlik standartlarını karşılayan kompakt ve sağlam bir muhafazayla gelir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Modüler, akıcı armatür silüeti görsel açıdan dengeli bir tasarım sunar. Philips Tango Pro LED projektör, daha parlak ve daha güvenli ortamlar yaratmak için tasarlanmıştır. En son LED teknolojiyle desteklenen Tango Pro, hem ışık dağılımı hem de UltraEfficiency 170lm/W ile 200lm/W'a kadar üstün performans sunar. Uzun armatür ömrü ve geri dönüştürülebilir malzemeler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarınızı destekler.

Güvenlik ve uyarılar

- Kıyı şeridi uygulamaları için 2.000 saat (veya üstü) MSP önerilir (aşınma ve yıpranma hasarlarına ilişkin sorumluluk muafıdır)
- Kimyasal endüstriyel alanlar için uygun değildir
- Hareketli nesnelere üzerine kurulum için uygun değildir

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntılar	
Işık Akısı	33.600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	153 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz

Tango Pro

Etikli projeksiyon alanı	0,18 m ²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	78 A
Ani akım süresi	0,238 ms
Güç Tüketimi	220 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	4
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	1-10 V
Kontrol arayüzü	sürücüyeye bağlı (1 - 10 V, DALI...)

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum dökme kalıp ADC1 - alaşım derecesi (EN AC-47100)
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	RAL7040
Toplam uzunluk	512 mm
Genel genişlik	437 mm
Genel yükseklik	77 mm
Toplam çap	621 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	77 x 437 x 512 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [6 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	7,750 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C



Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0.329 0.341) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP563 LED336/757 220W EP SWB
Tam ürün adı	BVP563 LED336/757 220W EP SWB
Tam ürün kodu	692234199405000
Sipariş kodu	99405000
Malzeme No. (12NC)	911401607809
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6922341994050
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	6922341994050

Boyutlu çizim



Tango Pro

