



# Tango Pro

## BVP565 LED577/730 430W EP SAWB

Tango Pro, 57700 lm, 430 W, 730 暖白光, 根據驅動器 (1-10V、DALI...), 安全等級 I

Philips Tango Pro LED 泛光燈是飛利浦 Tango LED 泛光燈的第五代。Tango Pro 將效率提升到一個新的水平，以緊湊而優雅的設計提供業界最佳的效率。這款燈具適用於多種應用場所，從大面積照明到娛樂休閒運動設施場所。LED 驅動器採用緊湊而堅固的外殼，符合全球公認的安全標準。專屬設計的燈杯結合美觀與實用性，確保可靠度和長效使用壽命。模組化、流線型的燈具輪廓提供了視覺上平衡的設計。Philips Tango Pro LED 投射燈經過精心設計，創造更明亮、更安全的環境。Tango Pro 採用最新的 LED 技術，在光分佈和超高效率 170 lm/W 和高達 200 lm/W 方面提供卓越的性能。長效燈具使用壽命和可回收材料，可支援您落實永續發展目標。

### 安全提示

- 對於海岸線應用，建議使用 2,000 小時 (或以上) MSP (不承擔磨損損壞責任)
- 不適合化學工業區域
- 不適合安裝在移動物體上

### 产品数据

一般資訊		光源色彩	
內附驅動器	是	光源色彩	730 暖白光
客戶服務標籤	是	有效投射面積	0.31 m <sup>2</sup>
價值階梯	效能	<b>運轉與電力</b>	
<b>照明技術</b>		輸入電壓	220 至 240 V
光通量	57,700 lm	線路頻率	50 or 60 Hz
相關色溫 (標稱)	3000 K	湧入電流	156 A
光效 (額定) (標準)	134 lm/W	浪湧時間	0.238 ms
演色性指數 (CRI)	70	耗電量	430 W
		功率因數 (比值)	0.95

# Tango Pro

連線照明	飛線/電線
纜線	1.5 公尺纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	2
保護等級 IEC	安全等級 I
<b>控制與調光</b>	
可調光	1-10V
控制介面	根據驅動器 (1-10V、DALI...)
<b>機械與外罩</b>	
外觀材質	鋁金屬鑄造 ADC1 - 鋁等級 (EN AC-47100)
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	RAL7040
整體長度	515 mm
整體寬度	719 mm
整體高度	77 mm
整體直徑	809 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	77 x 719 x 515 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [6 J]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂

淨重 (個)	14.140 kg
<b>認證與應用</b>	
易燃性標誌	-
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	-10% / +10%
點火色度	(0.434 0.403) SDCM<5
功耗容差	+/-10%

## 產品資料

下訂產品名稱	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB
完整產品名稱	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB
訂單代碼	911401612809
材質 Nr. (12NC)	911401612809
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

