



# ArenaVision LED gen3.5 C

## BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV

ArenaVision LED gen3.5 C, 148000 lm, 1340 W, 957 cool white, Dynamix DMX, Keamanan kelas I

Sistem lampu sorot Philips ArenaVision LED adalah solusi lampu pitch LED inovatif yang mendukung standar penyiaran TV paling mutakhir. Didesain secara eksklusif untuk arena olahraga dan tempat serbaguna, ArenaVision LED menawarkan kualitas cahaya yang luar biasa, manajemen suhu yang efektif, dan masa pakai yang lama. Bila dikombinasikan dengan aplikasi kontrol, misalnya sistem manajemen lampu InteractSports, ArenaVision LED dapat menyederhanakan hasil pencahayaan yang tepat melalui penjadwalan atau penyesuaian real-time dan dapat digunakan untuk membuat pertunjukan cahaya khusus sebelum, selama, dan setelah acara utama. Untuk memastikan penggunaan yang dioptimalkan untuk aplikasi di dalam maupun luar ruangan, rentang lampu tembak mencakup dua versi housing cetak permanen tekanan tunggal, masing-masing menghosting 2 dan 3 mesin LED. Versi ini juga berfungsi dengan kotak driver eksternal – yang terpisah untuk penggunaan jarak jauh dari lampu tembak (versi BV), atau prapemasangan pada braket pemasangan lampu tembak (versi HGB). Kotak driver eksternal ini memastikan kemudahan pemasangan dan biaya awal yang lebih rendah.

### Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknologi Pencahayaan	LED
Tangga penawaran	Spesifikasi

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	148.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>85

## ArenaVision LED gen3.5 C

Warna sumber cahaya	957 cool white
<b>Pengoperasian dan Kelistrikan</b>	
Tegangan Masuk	220-400 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	1.340 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Konektor push-in 5 pin
Kabel	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Dapat diredupkan	Ya
Antarmuka kontrol	Dynamix DMX
<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Aluminium dan RAL (harus didefinisikan)
Panjang keseluruhan	737 mm
Lebar keseluruhan	695 mm
Tinggi keseluruhan	434 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	434 x 695 x 737 mm

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat bening
Berat Bersih (Bagian)	31,600 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-7%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
<b>Data Produk</b>	
Nama produk pesanan	BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV
Nama lengkap produk	BVP428 C LED1480/957 1340W S7 BV
Kode urutan	911401613907
No. Material (12NC)	911401613907
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

