



ActiStar

BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V

ActiStar, 109500 lm, 820 W, 757 soğuk beyaz, Analog, Güvenlik sınıfı I

Philips ActiStar eğlence amaçlı spor alanlarınızı ve diğer alanlarınızı sınıfının en iyisi LED teknolojisiyle aydınlatmak üzere Philips marka projektörün tutarlı avantajlarını devralarak yeni bir performans düzeyine çıkarır. Eğlence amaçlı spor sahaları, konteynerler ve limanlar, apron ve geniş endüstriyel alanlar, kavşak yolu vb. gibi çok çeşitli aydınlatma uygulamaları için yeni ideal çözümdür. ActiStar eş yayılım ile spor tesislerinize enerji katar ve verimlilikleri en üst düzeye çıkararak kavşak yollarının güvenliğini artırabilir. Daha düşük ağırlık, geniş optik seçeneği, yüksek imalat kalitesi ile kompakt boyutta 1:1 yükseltme için optimize edilen tasarım. Daha yüksek verimde yeterli ışık sunabilir ve küresel olarak tanınmış güvenlik standartlarını karşılayan tek parça muhafazada sınıfının en iyisi LED ışık kaynağı, modüler optik sistem, ısı emici ve sürücü içerir. Titizlikle tasarlanan ısı emicisi, mükemmel güvenilirlik sağlamak üzere estetik ve işlevselliğe sahiptir. ActiStar ile sonsuz potansiyelinizi harekete geçirmek için üstün aydınlatma performansı ve daha uzun kullanım ömrü.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	109.500 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	133 lm/W

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	757 soğuk beyaz
Etkili projeksiyon alanı	0,4 m ²
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	276 A
Güç Tüketimi	820 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95

Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	1
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Analog

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	740 mm
Genel genişlik	657 mm
Genel yükseklik	89 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	89 x 657 x 740 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	27,300 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	0.3287, 0.3425
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V
Tam ürün adı	BVP631 LED1095/757 820W NB 1-10V
Tam ürün kodu	692234198266800
Sipariş kodu	98266800
Malzeme No. (12NC)	911401615008
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6922341982668
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	6922341982668

Boyutlu çizim

