



# ActiStar

## BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V

ActiStar, 110700 lm, 820 W, 757 soğuk beyaz, Analog, Güvenlik sınıfı I

Philips ActiStar eğlence amaçlı spor alanlarınızı ve diğer alanlarınızı sınıfının en iyisi LED teknolojisiyle aydınlatmak üzere Philips marka projektörün tutarlı avantajlarını devralarak yeni bir performans düzeyine çıkarır. Eğlence amaçlı spor sahaları, konteynerler ve limanlar, apron ve geniş endüstriyel alanlar, kavşak yolu vb. gibi çok çeşitli aydınlatma uygulamaları için yeni ideal çözümdür. ActiStar eş yayılım ile spor tesislerinize enerji katar ve verimlilikleri en üst düzeye çıkararak kavşak yollarının güvenliğini artırabilir. Daha düşük ağırlık, geniş optik seçeneği, yüksek imalat kalitesi ile kompakt boyutta 1:1 yükseltme için optimize edilen tasarım. Daha yüksek verimde yeterli ışık sunabilir ve küresel olarak tanınmış güvenlik standartlarını karşılayan tek parça muhafazada sınıfının en iyisi LED ışık kaynağı, modüler optik sistem, ısı emici ve sürücü içerir. Titizlikle tasarlanan ısı emicisi, mükemmel güvenilirlik sağlamak üzere estetik ve işlevselliğe sahiptir. ActiStar ile sonsuz potansiyelinizi harekete geçirmek için üstün aydınlatma performansı ve daha uzun kullanım ömrü.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |                   | Renk oluşturma dizini (CRI)   | >70                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Tertibat dahildir                 | Evet              | Işık kaynağı rengi            | 757 soğuk beyaz    |
| Service etiketi                   | Evet              | Etkili projeksiyon alanı      | 0,4 m <sup>2</sup> |
| Aydınlatma Teknolojisi            | LED               | <b>Çalıştırma ve Elektrik</b> |                    |
| Değer merdiveni                   | Teknik özellikler | Giriş Voltajı                 | 220-240 V          |
| <b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>    |                   | Hat Frekansı                  | 50 or 60 Hz        |
| Işık Akısı                        | 110.700 lm        | Kalkış Akımı                  | 276 A              |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 5700 K            | Güç Tüketimi                  | 820 W              |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 135 lm/W          | Güç Faktörü (Kesir)           | 0.95               |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Bağlantı                        | Boştaki kablo uçları/teller    |
| Kablo                           | Fışsız 1,5 m uzunluğunda kablo |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 1                              |
| Koruma sınıfı IEC               | Güvenlik sınıfı I              |

#### Kontroller ve Dim Etme

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Dim Edilebilir  | Evet   |
| Kontrol arayüzü | Analog |

#### Mekanik ve Muhafaza

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Muhafaza Malzemesi                         | Alüminyum Alaşımı                                          |
| Optik kapak malzemesi                      | Polikarbon                                                 |
| Muhafaza Rengi                             | Gri                                                        |
| Toplam uzunluk                             | 740 mm                                                     |
| Genel genişlik                             | 657 mm                                                     |
| Genel yükseklik                            | 89 mm                                                      |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 89 x 657 x 740 mm                                          |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı               | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu               | IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]                       |
| Optik kapak tipi                           | Polikarbon çanak/kapak                                     |
| Net Ağırlık (Parça Başı)                   | 27,300 kg                                                  |

#### Onay ve Uygulama

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Alev alma işareti       | -            |
| CE işareti              | Evet         |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40 - +50 °C |

#### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10%         |
| Başlangıç renk türü    | 0.3287, 0.3425 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10%         |

#### Ürün Verileri

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V |
| Tam ürün adı                               | BVP631 LED1107/757 820W S6 1-10V |
| Tam ürün kodu                              | 692234198254500                  |
| Sipariş kodu                               | 98254500                         |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401615508                     |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 6922341982545                    |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1                                |
| EAN/UPC - Kutu                             | 6922341982545                    |

#### Boyutlu çizim

