

PHILIPS

Lighting



ActiStar

BVP631 LED718/857 600W NB FP

ActiStar, 71800 lm, 600 W, 857 日光, 數位可定址照明介面 (DALI), 安全等級 I

飛利浦 ActiStar 繼承飛利浦品牌投射燈的一貫優勢，並將其提升到全新效能，以一流的 LED 技術照亮您的休閒運動場地和區域照明。它是休閒運動場地球場、貨櫃碼頭和港口、停機坪和工業大區域、十字路口等廣泛照明應用的全新理想解決方案。ActiStar 將為您的運動場地設施提供一致的舒適燈光，以及讓十字路口光效達到最大，提高道路安全性。針對 1:1 改裝的最佳化設計，體積小巧，重量更輕，光學裝置選擇廣泛，高製造品質。它的光效更高，更加節能，並可結合一流的 LED 光源、模組化光學系統、散熱器和驅動器，同時整合到一體成形外殼，符合全球公認安全標準。配備嚴謹設計的散熱器，兼具美學和功能，確保光線出色可靠。ActiStar 擁有卓越的照明效能和更長的使用壽命，激發您的無限潛力。

产品数据

一般資訊		運轉與電力	
內附驅動器	是	輸入電壓	220-240 V
客戶服務標籤	是	線路頻率	50 or 60 Hz
照明技術	LED	湧入電流	212 A
價值階梯	規格	耗電量	600 W
		功率因數 (比值)	0.95
照明技術		連線照明	飛線/電線
光通量	71,800 lm	纜線	1.5 公尺纜線不含插頭
相關色溫 (標稱)	5700 K	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	2
光效 (額定) (標準)	119 lm/W	保護等級 IEC	安全等級 I
演色性指數 (CRI)	>80		
光源色彩	857 日光	控制與調光	
有效投射面積	0.4 m ²	可調光	是
		控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)

機械與外罩

外觀材質	鋁合金
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	灰色
整體長度	740 mm
整體寬度	657 mm
整體高度	89 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	89 x 657 x 740 mm
防水防塵規範 (IP)	IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂鉢/外蓋
淨重 (個)	27.700 kg

認證與應用

易燃性標誌	-
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	0.3287, 0.3425
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP631 LED718/857 600W NB FP
完整產品名稱	BVP631 LED718/857 600W NB FP
完整產品代碼	692234198252100
訂單代碼	911401616108
材質 Nr. (12NC)	911401616108
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6922341982521
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	6922341982521

二维绘图

