

PHILIPS

Lighting



ActiStar

BVP632 LED866/957 820W S6

ActiStar, 86600 lm, 820 W, 957 冷白光, 根據驅動器 (1-10V、DALI...), 安全等級 I

飛利浦 ActiStar 繼承飛利浦品牌投射燈的一貫優勢，並將其提升到全新效能，以一流的 LED 技術照亮您的休閒運動場地和區域照明。它是休閒運動場地球場、貨櫃碼頭和港口、停機坪和工業大區域、十字路口等廣泛照明應用的全新理想解決方案。ActiStar 將為您的運動場地設施提供一致的舒適燈光，以及讓十字路口光效達到最大，提高道路安全性。針對 1:1 改裝的最佳化設計，體積小巧，重量更輕，光學裝置選擇廣泛，高製造品質。它的光效更高，更加節能，並可結合一流的 LED 光源、模組化光學系統、散熱器和驅動器，同時整合到一體成形外殼，符合全球公認安全標準。配備嚴謹設計的散熱器，兼具美學和功能，確保光線出色可靠。ActiStar 擁有卓越的照明效能和更長的使用壽命，激發您的無限潛力。

产品数据

| 一般資訊 | | 運轉與電力 | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 內附驅動器 | 無 | 輸入電壓 | 120 DC V |
| 客戶服務標籤 | 是 | 線路頻率 | - Hz |
| 照明技術 | LED | 耗電量 | 820 W |
| 價值階梯 | 規格 | 功率因數 (比值) | 0.9 |
| 照明技術 | | 連線照明 | 5 極連線單元 |
| 光通量 | 86,600 lm | 纜線 | 1.5 公尺纜線含 5 極推入式連接器 |
| 相關色溫 (標稱) | 5700 K | 保護等級 IEC | 安全等級 I |
| 光效 (額定) (標準) | 105.6 lm/W | 控制與調光 | |
| 演色性指數 (CRI) | ≥90 | 可調光 | 否 |
| 光源色彩 | 957 冷白光 | 控制介面 | 根據驅動器 (1-10V、DALI...) |
| 有效投射面積 | 0.4 m ² | 機械與外罩 | |
| | | 外殼材質 | 鋁合金 |

| | |
|----------------|------------------------|
| 光學罩材質 | 聚碳酸酯 |
| 外罩色彩 | 灰色 |
| 整體長度 | 740 mm |
| 整體寬度 | 657 mm |
| 整體高度 | 89 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 89 x 657 x 740 mm |
| 防水防塵規範 (IP) | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範 | IK08 [5 J 撞擊防護] |
| 光學罩類型 | 聚碳酸酯樹脂鉢/外蓋 |
| 淨重 (個) | 24.900 kg |

認證與應用

| | |
|--------|--------------|
| 易燃性標誌 | - |
| CE 標誌 | 是 |
| 環境溫度範圍 | -40 至 +50 °C |

初始效能 (符合 IEC 標準)

| | |
|-------|--------|
| 光通量容限 | +/-10% |
|-------|--------|

| | |
|------|----------------|
| 點火色度 | 0.3287, 0.3425 |
| 功耗容差 | +/-10% |

產品資料

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 下訂產品名稱 | BVP632 LED866/957 820W S6 |
| 完整產品名稱 | BVP632 LED866/957 820W S6 |
| 完整產品代碼 | 692234198265100 |
| 訂單代碼 | 911401616508 |
| 材質 Nr. (12NC) | 911401616508 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 6922341982651 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 1 |
| EAN/UPC - 箱 | 6922341982651 |

二维绘图

