

PHILIPS

Lighting



# GreenVision All-in-one Solar Street Light

## BRP715 LED70 CW Solar

Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm pin mặt trời và bộ điều khiển sạc MPPT được tích hợp sẵn trong đèn. Nhôm đúc khuôn áp lực có độ bền và tuổi thọ cao. Giá đỡ cột được thiết kế đặc biệt cho phép lắp ở nhiều góc nghiêng khác nhau, lắp ngang và lắp trên đỉnh cột. Mô-đun LED có thể điều chỉnh để phân bố ánh sáng tốt hơn khi cần thiết.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thời hạn bảo hành	3 năm
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	7.000 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	5700 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Vận hành và điện	
Loại pin/ắc quy	Lithium Ferro Phosphate
Ampe giờ của ắc quy	18 Ah
Điện áp ắc quy	12.8 V
Chu kỳ xả & sạc ắc quy	2000
Loại Panel	Đơn tinh thể
Điện áp Panel	18 V
Điện áp đỉnh của Panel	40 W
Loại bộ điều khiển sạc	MPPT
Cáp	-
Loại kết nối lưới	
	Độc lập với lưới điện
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Có
Khả năng đặt cấu hình	Cấu hình được
Giao diện điều khiển	IR từ xa
Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	Dimming along with micriwave sensor
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu sắc vỏ thiết bị	Đen
Chiều dài tổng thể	750 mm
Chiều rộng tổng thể	366 mm
Chiều cao tổng thể	133 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	133 x 366 x 750 mm
Vị trí ắc quy	Inbuilt
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate

# GreenVision All-in-one Solar Street Light

Trọng lượng tịnh (Bộ)	10,190 kg
<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Đấu CE	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C đến 55 °C
<b>Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)</b>	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	BRP715 LED70 CW Solar

Tên sản phẩm đầy đủ	BRP715 LED70 CW Solar
Mã sản phẩm đầy đủ	871951495412000
Mã đơn hàng	911401625608
Số vật liệu (12NC)	911401625608
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514954120
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8719514954120

## Bản vẽ kích thước

BRP715 LED70 CW Solar

