

PHILIPS

Lighting



# GreenVision All-in-one Solar Street Light

## BRP715 LED90 CW Solar

Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm pin mặt trời và bộ điều khiển sạc MPPT được tích hợp sẵn trong đèn. Nhôm đúc khuôn áp lực có độ bền và tuổi thọ cao. Giá đỡ cột được thiết kế đặc biệt cho phép lắp ở nhiều góc nghiêng khác nhau, lắp ngang và lắp trên đỉnh cột. Mô-dun LED có thể điều chỉnh để phân bố ánh sáng tốt hơn khi cần thiết.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thời hạn bảo hành	3 năm
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	9.000 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	5700 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Vận hành và điện	
Loại ắc quy	Lithium Ferro Phosphate
Ampe giờ của ắc quy	24 Ah
Điện áp ắc quy	12,8 V
Chu kỳ xả & sạc ắc quy	2000
Loại Panel	Đơn tinh thể
Điện áp Panel	18 V
Điện áp đỉnh của Panel	50 W
Loại bộ điều khiển sạc	MPPT
Cáp	-
Loại kết nối lưới	
	Độc lập với lưới điện
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Khả năng đặt cấu hình	Cấu hình được
Giao diện điều khiển	IR từ xa
Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	Dimming along with microwave sensor
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Đen
Chiều dài tổng thể	910 mm
Chiều rộng tổng thể	366 mm
Chiều cao tổng thể	133 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	133 x 366 x 910 mm
Vị trí ắc quy	Inbuilt
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	11,840 kg

# GreenVision All-in-one Solar Street Light

## Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 °C đến 55 °C

## Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h
------------------------------------	----------

## Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BRP715 LED90 CW Solar
-----------------------	-----------------------

Tên sản phẩm đầy đủ	BRP715 LED90 CW Solar
Mã sản phẩm đầy đủ	871951495413700
Mã đơn hàng	911401625708
Số vật liệu (12NC)	911401625708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514954137
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8719514954137

## Bản vẽ kích thước

BRP715 LED90 CW Solar

