



GreenVision All-in-one Solar Street Light

BRP715 LED120 CW Solar

Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et contrôleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et en top de mât. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumière lorsque cela est nécessaire.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Garantie	3 ans

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	12 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70

Fonctionnement et électricité	
Type de piles	Lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (ampère-heure)	30 Ah
Tension de la batterie	12.8 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	2000
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	18 V
Intensité de crête du panneau	60 W
Type de contrôleur de charge	MPPT
Câble	-

Type de connexion au réseau	Hors réseau
-----------------------------	-------------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Possibilités de configuration	Configurable
Interface de commande	Télécommande IR
Profil de gradation solaire	Dimming along with micriwave sensor

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Noir
Longueur totale	1 080 mm
Largeur totale	366 mm
Hauteur totale	133 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	133 x 366 x 1080 mm
Emplacement de la batterie	Inbuilt
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate

GreenVision All-in-one Solar Street Light

Poids net (pièce)	13,290 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	-10 °C à 55 °C
Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)	
Durée de vie L70B50	50 000 h

Données du produit

Nom du produit de la commande	BRP715 LED120 CW Solar
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	BRP715 LED120 CW Solar
Full EOC	871951495414400
Code de commande	911401625808
Code 12NC	911401625808
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514954144
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8719514954144

Schéma dimensionnel

BRP715 LED120 CW Solar

