



GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

BRP715 LED120 CW Solar

Armatüre entegre edilmiş Lityum Ferro Fosfat bataryalı, güneş panelli ve MPPT şarj kontrol cihazlı güneş enerjili sokak lambası. Sağlamlık ve uzun ömür için basınçlı döküm alüminyum. Özel tasarımı direk montaj braketi farklı eğim açlarına, yanal ve direk üstü montaja olanak sağlar. Gerekğinde ışığın daha iyi dağılması için ayarlanabilir LED modülü.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Garanti süresi	3 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	12.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	Lityum Demir Fosfat
Pil amper saat	30 Ah
Pil voltajı	12.8 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	18 V
Panel tepe gücü	60 W

Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
Kablo	-
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Kontrol arayüzü	IR kumanda
Solar dim etme profili	Dimming along with micriwave sensor

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Siyah
Toplam uzunluk	1.080 mm
Genel genişlik	366 mm
Genel yükseklik	133 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	133 x 366 x 1080 mm
Pil konumu	Inbuilt

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	13.290 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama yararlı ömür L70B50	50.000 h

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRP715 LED120 CW Solar
Tam ürün adı	BRP715 LED120 CW Solar
Tam ürün kodu	871951495414400
Sipariş kodu	95414400
Malzeme No. (12NC)	911401625808
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514954144
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514954144

Boyutlu çizim

BRP715 LED120 CW Solar

