



Farola solar todo en uno GreenVision

BRP715 LED180 CW Solar

Farola solar integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida útil. El clip de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje superior y lateral en poste. Módulo LED orientable para una mejor distribución de la luz cuando sea necesario.

Datos del producto

Información general		Tipo de conexión de red	
Controlador incluido	Sí	Fuera de la red	
Período de garantía	3 años	Controles y atenuación	
Información técnica sobre la luz		Regulable	Sí
Flujo luminoso	18,000 lm	Capacidad de configuración	Configurable
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K	Interfaz de control	IR remoto
Índice de producción de color (IRC)	>70	Perfil de regulación solar	Dimming along with micriwave sensor
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato	Color de la carcasa	Negro
Amperes por hora de la batería	24 Ah	Longitud total	1,345 mm
Voltaje de la batería	25.6 V	Ancho total	366 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000	Altura total	133 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	133 x 366 x 1345 mm
Voltaje del panel	36 V	Ubicación de la batería	Inbuilt
Potencia en vatios máxima del panel	80 W	Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de controlador de carga	MPPT	Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Cable	-	Peso neto (pieza)	16.720 kg

Farola solar todo en uno GreenVision

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
------------------------	----------------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRP715 LED180 CW Solar
--------------------------------	------------------------

Nombre del producto completo	BRP715 LED180 CW Solar
Full EOC	871951495415100
Código del pedido	911401625908
N.º de material (12NC)	911401625908
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514954151
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514954151

Plano de dimensiones

BRP715 LED180 CW Solar

